

FICHA TÉCNICA

MPR047

MASCARILLA AUTOFILTRANTE
FILTERING HALF MASK

FICHA TÉCNICA
DATASHEET



1720-V
FFP2 NR D



Frimisal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)
C/ Repostería, 7 - Pgno. Ind. San Rafael - 41620 Marchena (Sevilla)
Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es
<http://www.frimisal.com>

1720-V FFP2 NR D
MASCARILLA AUTOFILTRANTE
FILTERING HALF MASK

Descripción
Description

Las mascarillas autofiltrante Climax han sido diseñadas para retener de forma eficaz partículas de polvo en suspensión, nieblas y humos. Son muy ligeras, cómodas y ofrecen una resistencia muy baja a la respiración. Se clasifican en tres niveles de protección según su eficacia: FFP1, FFP2 y FFP3. Los tipos de aplicación del modelo **1720-V FFP2 NR D** son lijado de capas de pintura y recubrimientos, raspado y lijado de adhesivos, corte y perforación de madera, gestión de residuos, fumigación de pesticidas (base acuosa) y alimentación de animales. **Además, ofrece baja resistencia a la respiración ante el polvo de dolomita, polvo muy fino que obstruye los poros del tejido llegando a saturar la superficie filtrante.**

Climax filtering half masks have been designed to effectively retain dust particles in suspension, mist and smoke. They are very light, comfortable and offer a very low resistance to breathing. According to their efficacy, they are classified in three levels of protection: FFP1, FFP2 and FFP3. Type of uses for the half mask **1720-V FFP2 NR D**: Sanding of old coats of paint, coatings, scraping off, adhesive sanding, grinding, cutting and drilling of wood, pesticide fumigation and use/cleaning of animal feeding systems. **In addition, it offers low resistance to breathing against dolomite dust, a very fine dust that clogs the pores of the woven, saturating the filtering**

Características
Characteristics



Clip nasal ajustable
Fácil de ajustar para proporcionar la mayor protección durante toda la jornada.

Adjustable nose clip
Easy to adjust to provide greater protection for the entire day.

Bandas de ajuste sintéticas
No contiene materiales fabricados con caucho natural (látex). Sin grapas, un solo anillo.

Setting synthetic bands
It does not contain materials made of natural rubber. (latex). No staples, a single ring.

Material interior suave
El material del interior proporciona gran comodidad durante toda la jornada.

Soft inner material
The material inside provides great comfort throughout the day.



Composición del material filtrante:
100% tejido no tejido.

No incluye grafeno

Filtering material composition:
100% woven unwoven

Does not include graphene

Válvula de exhalación
Ofrece un mayor confort durante la jornada de trabajo en ambientes húmedos y/o donde el ritmo de trabajo sea elevado.

Exhalation valve
Offering greater comfort during the working day in humid environments and/or where the work rate is high.



1720-V FFP2 NR D
MASCARILLA AUTOFILTRANTE
FILTERING HALF MASK

Características
Characteristics

Máximo nivel de uso: 10 x VLA


Protección:

Aerosoles sólidos y líquidos (como neblinas de aceite) no tóxicos de toxicidad media.

Maximum level of use: 10 x TLV

Protection:

Solid and liquid aerosols (such as oil mists), non-toxic, medium toxicity.

Marcado
Marking

Ensayos / Certificación CE
Test / CE Certification

Fuga hacia el interior total:

Continuous inhaled flow resistente:

Satisfactorio / Satisfying

 Contenido de CO₂ en el aire de inhalación:

Continuous inhaled flow resistente:

Satisfactorio / Satisfying

Resistencia a la inhalación:

Continuous inhaled flow resistente:

30 l/ min:

95 l/ min:

160 l/ min:

Satisfactorio / Satisfying

Satisfactorio / Satisfying

Satisfactorio / Satisfying

Certificación CE

Normas: EN 149:2001+A1:2009

Reglamento (UE) 2016/425

Organismo de control N° 0161

CE Certification

Norms: EN 149:2001+A1:2009

Regulation (EU) 2016/425

Control body number: N°0161

1720-V FFP2 NR D
MASCARILLA AUTOFILTRANTE
FILTERING HALF MASK



Advertencias
Warnings

El uso de las mascarillas autofiltrantes está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filtering half masks.

Limitaciones de uso
Use limitations

No usar las medias máscaras en las siguientes situaciones:

This equipment should not be used in the following situations:

- La concentración de oxígeno es inferior al 19,5% (en volumen).
- Presencia de contaminantes desconocidos.
- Presencia de gases o vapores.

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Unknown contaminants.
- Gases and vapours.

Embalaje
Packaging

Caja 12 ud / 12 uts/box



1 ud/bolsa / 1 ud/bag



Personalización
Customization

1 Marcado

AQUÍ SU LOGO



2 Colores



3 Packaging

